

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614770 13
GTIN	4062406141318
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Kilpos aukštis $h_2$	9,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	180 mm
Žiaunų plotis b	29 mm
Žiočių aukštis $h_1$	5,3 mm
Žiedo $\varnothing D$	25,5 mm
Rakto dydis	13 mm
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuoti
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje	ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	ne
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliarakčiai