

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614770 6
GTIN	4067263001058
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiaunų plotis b	16,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių aukštis $h_1$	3,9 mm
Rakto ilgis L	136 mm
Kilpos aukštis $h_2$	7,6 mm
Rakto dydis	6 mm
Žiedo $\varnothing D$	17,5 mm
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuoti
Galinis ribotuvus žiaunų pusėje	ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	ne
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliarakčiai