

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614770 16
GTIN	4067263001157
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	216 mm
Žiedo Ø D	30,3 mm
Rakto dydis	16 mm
Kilpos aukštis h ₂	10,7 mm
Žiočių aukštis h ₁	5,8 mm
Žiaunų plotis b	35,1 mm
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuoti
Galinis ribotuvus žiaunų pusėje	ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	ne
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliarakčiai