

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614770 17
GTIN	4062406141356
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiedo Ø D	33,3 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	10,7 mm
Rakto dydis	17 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	5,8 mm
Rakto ilgis L	233 mm
Žiaunų plotis b	37 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuoti
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje	ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	ne
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliarakčiai