

Garant**Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys,
suvyniojamame dėkle, Raktų skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614775 5
GTIN	4067263001294
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614770 dyd. 8; 10; 13; 16; 17.

Pastaba:

Atsarginių suvyniojamų dėklas Nr. 614773.

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	5
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Raktų dydžių matmenys	metrais
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje	ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	ne
su nulenkiama galvute	ne

Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

Priedai

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	614770 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	614770 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	614770 17
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	614770 8
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	614770 10