

Garant

**Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys,
suvyniojamame dėkle, Raktų skaičius: 4**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

614775 4

GTIN

4062406141479

Produktų klasė

61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abėjose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614770 dyd. 10; 13; 17; 19.

Pastaba:

Atsarginių suvyniojamų dėklas Nr. 614773.

Techninis aprašymas

Raktų skaičius

4

Žiedo padėtis

0 laipsniai

Dantų skaičius

72

Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Raktų dydžių matmenys	metrais
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje	ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	ne
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terkšlė	ne
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

Priedai

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	614770 17
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	614770 19
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	614770 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	614770 13