

mato

Aukšto slėgio smūginis presas alyvaiPG



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083554 PG
GTIN	4016553261580
Produktų klasė	08H

Aprašymas

Modelis:

Speciali pneumatinė tepalinė alyvai, naftos gaminiams, aerozoliams ir alyvoms su priedais, dengta juodais milteliais, su standžiu vamzdeliu ir stūmokliu. Slėgis iki 150 bar. Srauto greitis 0,5 ccm / Pastūma su universaliu ir smailiu antgaliais bei geltonu dangteliu. Aukšto slėgio smūginis presas alyvai

Techninis aprašymas

Ø tepalinės	40 mm
Visas ilgis	240 mm
Antgalio tipas	Universali / smaila
Svoris	250 g
maksimalus slėgis	150 bar
Talpa	150 cm ³
Produkto rūšis	Tepalo presas

