

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis eLevel su tamsiai pilka Eluplan plokšte, Ilgis: 1500/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920012 1500/2
GTIN	4067263001362
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

**Darbo vietos modulis eLevel** – aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas **visos darbo vietos aukštis**.

**Spalva:**

**Kojų dalys** antracito spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojamos**.

**Kėliklis** iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojamas**.

**Galinės ir šoninės sienelės** šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos**.

**Pastaba:**

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).**

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

- **Šių straipsnių numeriai įrašomi tik iš anksto pasitarus su techninių pirkimų konsultantais P93, Tel.: +370 37 750600, būtina patikrinti, ar šiuo metu yra prekių.**
- **Atkreipkite dėmesį į maksimalią apkrovą, nes ji neturi būti viršyta! Ypač svarbu planuojant statramsčius.**

**Techninis aprašymas**

Svoris	80 kg
Įvesties kištuko tipas	F
Stalviršio danga	Eluplan (plastikinė danga), (linoleumo danga)
Darbastalio paviršius	Antistatinė danga, labai atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Modelis	eLevel (e lygis)
Gylis	800 mm
Dangos storis	2 mm
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Nominalioji įtampa	250 V
Stalviršio medžiaga	Eluplan
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Serija	Workstation
Darbastalio gylis	800 mm
Plotis	1500 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	tamsiai pilkos
Darbastalio storis	40 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis