

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis eLevel su šviesia Eterlux danga, Ilgis: 1500/2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920014 1500/2
GTIN	4067263001393
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Darbo vietos modulis eLevel – aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas **visos darbo vietos aukštis**.

Spalva:

Kojų dalys antracito spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojamos**.

Kėliklis iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojamas**.

Galinės ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos**.

Pastaba:

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).**

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

- **Šių straipsnių numeriai įrašomi tik iš anksto pasitarus su techninių pirkimų konsultantais P93, Tel.: +370 37 750600, būtina patikrinti, ar šiuo metu yra prekių.**
- **Atkreipkite dėmesį į maksimalią apkrovą, nes ji neturi būti viršyta! Ypač svarbu planuojant statramsčius.**

Techninis aprašymas

Stalviršio danga	Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Dangos storis	2,7 mm
Svoris	80 kg
Darbastalio storis	40 mm
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Modelis	eLevel (e lygis)
Darbastalio gylis	800 mm
Stalviršio medžiaga	Eterlux
Serija	Workstation
Darbastalio ilgis	1500 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka
Plotis	1500 mm
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Įvesties kištuko tipas	F
Darbastalio paviršius	Itin atspari įbrėžimams ir karščiui danga.
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Nominalioji įtampa	250 V
Gylis	800 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto rūšis

Darbastalis