

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis eLevel+ su tamsiai pilka Eluplan plokšte, ilgis: 2000/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920022 2000/2
GTIN	4067263001461
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

**Darbo vietos modulis eLevel+** – aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas darbatalio aukštis.

**Spalva:**

**Kojų dalys** antracito spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojamos.**

**Kėliklis** iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojamas.**

**Galinės ir šoninės sienelės** šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtos miltelinu būdu, konfigūruojamos.**

**Pastaba:**

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbataliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).**

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

- **Šių straipsnių numeriai įrašomi tik iš anksto pasitarus su techninių pirkimų konsultantais P93, Tel.: +370 37 750600, būtina patikrinti, ar šiuo metu yra prekių.**
- **Atkreipkite dėmesį į maksimalią apkrovą, nes ji neturi būti viršyta! Ypač svarbu planuojant statramsčius.**

## Techninis aprašymas

Serija	Workstation
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Stalviršio danga	Eluplan (plastikinė danga), (linoleumo danga)
Aukščio reguliavimo principas	tik su darbastalis
Aukštis su galine sienele	1000 mm
Modelis	eLevel+
Darbastalio gylis	700 mm
Dangos storis	2 mm
Įvesties kištuko tipas	F
Darbastalio ilgis	2000 mm
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Plotis	2000 mm
Darbastalio paviršius	Antistatinė danga, labai atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Stalviršio paviršiaus spalva	tamsiai pilkos
Nominalioji įtampa	250 V
Svoris	105 kg
Stalviršio medžiaga	Eluplan
Darbastalio storis	40 mm
Gylis	800 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis

Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis