

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis eLevel+ su šviesia Eterlux danga, ilgis: 1000/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920024 1000/2
GTIN	4067263001478
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

**Darbo vietos modulis eLevel+** – aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas darbastalio aukštis.

**Spalva:**

**Kojų dalys** antracito spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojamos.**

**Kėliklis** iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojamas.**

**Galinės ir šoninės sienelės** šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtos miltelinio būdu, konfigūruojamos.**

**Pastaba:**

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).**

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

- **Šių straipsnių numeriai įrašomi tik iš anksto pasitarus su techninių pirkimų konsultantais P93, Tel.: +370 37 750600, būtina patikrinti, ar šiuo metu yra prekių.**
- **Atkreipkite dėmesį į maksimalią apkrovą, nes ji neturi būti viršyta! Ypač svarbu planuojant statramsčius.**

## Techninis aprašymas

Serija	Workstation
Nominalioji įtampa	250 V
Darbastalio gylis	700 mm
Svoris	78 kg
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Modelis	eLevel+
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Plotis	1000 mm
Dangos storis	2,7 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Darbastalio storis	40 mm
Stalviršio danga	Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Įvesties kištuko tipas	F
Aukščio reguliavimo principas	tik su darbastaliu
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Stalviršio medžiaga	Eterlux
Darbastalio paviršius	Itin atspari įbrėžimams ir karščiui danga.
Gylis	800 mm
Aukštis su galine sienele	1000 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis