

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis eLevel+ su bambukine plokšte, ilgis: 2000/2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920026 2000/2
GTIN	4067263001522
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Darbo vietos modulis eLevel+ modulis – aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas darbastalio aukštis.

Spalva:

Kojų dalys antracito spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojamos**.

Kėliklis iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojamas**.

Galinės ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtos miltelinio būdu, konfigūruojamos**.

Pastaba:

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).**

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

- **Šių straipsnių numeriai įrašomi tik iš anksto pasitarus su techninių pirkimų konsultantais P93, Tel.: +370 37 750600, būtina patikrinti, ar šiuo metu yra prekių.**
- **Atkreipkite dėmesį į maksimalią apkrovą, nes ji neturi būti viršyta! Ypač svarbu planuojant statramsčius.**

Techninis aprašymas

Darbastalio storis	50 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Darbastalio gylis	700 mm
Svoris	105 kg
Nominalioji įtampa	250 V
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Aukštis su galine sienele	1000 mm
Serija	Workstation
Stalviršio medžiaga	Bambukas
Darbastalio ilgis	2000 mm
Įvesties kištuko tipas	F
Gylis	800 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Modelis	eLevel+
Aukščio reguliavimo principas	tik su darbastaliu
Plotis	2000 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis

