



Griovelių freza HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 6,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	191070 6,5
GTIN	4045197099808
Produktų klasė	12W

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.
Pigesnis pasirinkimas.

Paskirtis:

Skirta **pleišta viečių** ir griovelių ruošinio viduje frezavimui.

Techninis aprašymas

Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių)	2
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,014 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	6,5 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 327 D
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	78 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	14 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	46 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	92 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		