

**Garant****Griovelių freza, be dangos, Ø e8 DC: 7mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 191080 7      |
| GTIN             | 4045197100108 |
| Produktų klasė   | 11W           |

**Aprašymas****Modelis:**

Bendras ilgis pagal **DIN 844 ilga**.

Pjovimo briaunos ilgis pagal **DIN 844 trumpa**.

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.

**Paskirtis:**

Skirta **pleištavičių** ir griovelių ruošinio viduje frezavimui.

**Techninis aprašymas**

|  |              |
|--|--------------|
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių)               | 2            |
| Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,016 mm     |
| Pjovimo briaunos Ø $D_c$   | 7 mm         |
| Koto Ø $D_s$   | 10 mm        |
| Pjovimo briaunos ilgis $L_c$                                     | 16 mm        |
| Bendras ilgis L  | 80 mm        |
| Danga  | be dangos    |
| Ašmenys  | HSS Co 8     |
| Norma  | DIN 844 B    |
| Tipas  | N            |
| Tolerancija Nominalusis Ø  | e8           |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas                             | 30 laipsniai |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Kotas                      | DIN 1835 B su h6                     |
| Vidinis aušinimas          | ne                                   |
| Koto tolerancija           | h6                                   |
| Kampų nuožulos kampas      | 90 laipsniai                         |
| Spalvinis žymėjimas        | be                                   |
| Produkto rūšis             | Griovelių freza                      |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 83 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 28 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 25 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 23 m/min       | P         |
| Ketus (G)                      | ribotai tinka | 23 m/min       | K         |
| CuZn                           | ribotai tinka | 55 m/min       | N         |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |