

**HOLEX****Daugiabriaunės ilgos 1/2 colio atsuktuvų galvutės, Varžtams: M8****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642913 M8     |
| GTIN             | 4062406235550 |
| Produktų klasė   | 62A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

**Paskirtis:**

XZN varžtams.

**Standartas:**

**DIN 2324**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ø iš pavaros pusės    | 22 mm                   |
| Ilgis                 | 140 mm                  |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in                  |
| Perdavos profilis     | Daugiadantis atsuktuvus |
| Medžiaga              | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius             | chromuoti               |
| Produkto rūšis        | Galvutė                 |

