

**Garant****Griovelių freza, be dangos, Ø e8 DC: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191080 3
GTIN	4045197100023
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

Bendras ilgis pagal **DIN 844 ilga**.

Pjovimo briaunos ilgis pagal **DIN 844 trumpa**.

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.

**Paskirtis:**

Skirta **pleištaiečių** ir griovelių ruošinio viduje frezavimui.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,007 mm
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių)	2
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		