



Krovinių kėlimo magnetas plonomis medžiagoms TP, Maksimali keliamoji galia (10 mm): 400kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085985 400
GTIN	2050001660558
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Magnetinio lauko stiprumas yra optimalus saugiam **plonų** skardų ir plieno plokščių pakėlimui.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

maksimalus ilgis plokščių medž.: 2000 mm

Matmuo A: 300 mm

B matmuo: 352 mm

Matmuo C: 100 mm

Matmuo D: 74 mm

Matmuo E: 51 mm

Techninis aprašymas

maksimali apkrova plokščių medžiagų 5 mm storio	150 kg
---	--------

Matmuo D	74 mm
Matmuo A	300 mm
Matmuo E	51 mm
Matmuo C	100 mm
Matmuo F	181 mm
Matmuo G	40 mm
maksimali apkrova plokščių medžiagų 6 mm storio	200 kg
maksimali apkrova plokščių medžiagų 8 mm storio	300 kg
maksimalus ilgis plokščių medž.	2000 mm
Svoris	15 kg
maksimali apkrova plokščių medžiagų 10 mm storio	400 kg
B matmuo	352 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas