


Garant
VHM freza, TiAlN, Ø e8 DC: 9mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202720 9 |
| GTIN | 4045197117892 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------------------|
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,08 mm |
| Dantų skaičius Z | 4 |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm |
| Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,045 mm |
| Sužeminto koto $\varnothing D_1$ | 8,8 mm |
| Koto forma | HA |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 9 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 9 mm |
| Bendras ilgis L | 60 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 20 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | e8 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | H |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | $0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$ |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 280 m/min | N |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 35 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 60 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 90 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |

