

Garant
45° nuožulų freza, Weldon kotas, Ø D: 23,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	216100 23,5
GTIN	4045197429605
Produktų klasė	210

Aprašymas
Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Koto Ø D_s , h_6	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	130 mm
maksimalus nusklembimo Ø $D_{maks.}$	35,8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 090308
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ø D	23,5 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard

Produkto rūšis

Nuožulų freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm

211750 3,8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219804

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219805

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP