

Garant**APMT 100312 TR, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215924 INOX
GTIN	4045197303264
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 100312 TR
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	3,5 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		