

Garant
45° nuožulų freza, su sriegiu, Ø D: 17,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Produktų klasė	210

Aprašymas
Pastaba:

GARANT dinamometriniu raktu TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	30 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M10
Iškyšos ilgis L_1	18 mm
minimalus įstūmimo $\varnothing D_{\text{min}}$	30 mm
$\varnothing D_2$	17,7 mm
$\varnothing D_1 h_6$	10,5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	17,5 mm
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{\text{maks.}}$	29,8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 090308
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Koto tipas	su sriegiu
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP