

Garant**APMT 100320 TR, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215928 INOX
GTIN	4045197303301
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Kampo spindulys	2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 100320 TR
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	3,5 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		