



Krovinių kėlimo magnetas LM, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 2000 kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085992 2000
GTIN	2050001737670
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Tvirtas ir kompaktiškas krovinių kėlimo magnetas, mažo svorio ir su apsauginiu fiksatoriumi. Ergonomiška užveržimo svirtis leidžia lengvai įjungti magnetą.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

maksimalus \varnothing apvalių medžiagų: 600 mm

maksimalus ilgis plokščių medž.: 2000 mm

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.: 70 mm

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.: 47 mm

Matmuo A: 400 mm

B matmuo: 526 mm

Techninis aprašymas

Matmuo F	483 mm
Matmuo A	400 mm
Matmuo G	80 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	2000 kg
B matmuo	526 mm
Matmuo E	170 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	47 mm
Svoris	79 kg
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	70 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	800 kg
Matmuo D	132 mm
Matmuo C	186 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	600 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	2000 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas