

EFFBE**Pastatymo elementas HPRSF, Maksimali keliamoji galia: 850kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086004 850
GTIN	2050000971570
Produktų klasė	08Y

Aprašymas**Modelis:**

Antivibracinės sistemos staklėms. Vibracijai jautrių mašinų ir įrangos izoliavimas padidina proceso saugumą ir tikslumą. Naudojami elastomerai slopina smūgių garsą, vibracijas ir smūgius ir garantuoja optimalius darbo rezultatus esant mažam triukšmui. Visus elementus paprasta sumontuoti ir išlygiuoti.

Elastomerų ir metalo pastatymo elementai, kompaktiškos formos, neslystantys, su kampų išlygiavimu.

Paskirtis:

Pastatyti mašinoms netvirtinant prie grindų. Išlygiuoti aukštį galima tik iš mašinos pusės (iš išorės).

Pastaba:

Didesnėms apkrovoms ir specialiems naudojimui būdams pagal užsakymą tiekiami kiti elementai. Pneumatinės pakabos elementai el. parduotuvėje numeriu 086003 dyd. SLM1 – SLM12.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kampas W	120 laipsniai
maksimali keliamoji galia	850 kg
Ø D	80 mm
Aukštis H	17 mm
Produkto rūšis	Antivibracinis pastatymo elementas

