

Garant**45° nuožulų freza, su sriegiu, Ø D: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216102 25
GTIN	4045197469946
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	20,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 090308
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
maksimalus nusklembimo Ø D _{maks.}	37,3 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
minimalus įstūmimo Ø D _{min}	37,5 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Iškyšos ilgis L ₁	23 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Koto tipas	su sriegiu
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8