

**Garant****45° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216550 10
GTIN	4045197685520
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	42 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	260986 HB725-1
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$	32,5 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
$\varnothing D$	10,4 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga	90 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

---

**Priedai**

Užveržimo varžtas

219844

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

211750 3,0