

**Garant****Galinga nuožulų freza 45°, Cilindrinis kotas, Ø D: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216460 2
GTIN	4045197482143
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Paskirtis:**

Efektyviam negilių nuožulų frezavimui ir užvartų nuėmimui. Frezuojama dideliu greičiu apatine arba viršutine plokštelės pjovimo briauna. **Apdirbimas viršutine plokštelės pjovimo briauna nuo dyd. 6.**

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 0,6** su geležte Nr. **674252 dyd. 6IP.**

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219828 (6IP, 0,6 Nm)
Koto Ø $D_s$ h6	10 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 05T104
maksimalus nusklembimo Ø $D_{\text{maks.}}$	8,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Ø D	2 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

---

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219828
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP