

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Plokštelės storis: 3,5 mm

Kampo spindulys: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 100305 TR
Kietlydinys	HB735
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	3,5 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	255 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	205 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	175 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	155 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		