

Garant
APGT 1003 PDTR, HB7805, Tipas: ALU

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215944 ALU
GTIN	4045197658210
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Plokštelės storis: 3,18 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,12 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APGT 1003 PDTR
Kietlydinys	HB7805
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	3,18 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui