

**Garant**
**45° nuožulų freza, su sriegiu, Ø D: 8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216102 8
GTIN	4045197469908
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo sriegis M	M6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	23 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	14 mm
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{\text{maks.}}$	20,2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
minimalus įstūmimo $\varnothing D_{\text{min}}$	20,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 090308
$\varnothing D_2$	9,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1

Koto tipas	su sriegiu
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP