

**Garant****SCLT 05T104, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Produktų klasė	21A

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,06 – 0,15 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,4 mm
Plokštelės storis E	1,98 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCLT 05T104
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		