

Garant**APMT 100308 TR, HB7515, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Plokštelės storis: 3,5 mm

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	0,1 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 100308 TR

Kietlydinys	HB7515
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,5 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	440 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	310 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	260 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	250 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	320 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	210 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	210 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		