



KOMET® gilintuvas 45°, Weldon kotas, Skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	216600 M12
GTIN	4047109013001
Produktų klasė	24D

Aprašymas

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui nuo apvalių ir pailgų kiaurymių bei trapecinių griovelių frezavimui. Tiksliam įgilinimui pagal DIN varžtams M10 – M20.

Būtina sąlyga – stabilios staklės (negalima naudoti gręžimo staklėse).

Pastaba:

Tinkamas tribriaunes keičiamas plokšteles žr. 216700; 216740; 216770.

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770	14-6603
Tinkamos keičiamos plokštelės	TO.. 0902
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239653 8IP7 (1,3 Nm)
skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN	M12
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$	23 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių kiekis	2
Gilinimo $\varnothing D$	11 mm
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	ne
Gilimo kampas	90 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP	239653 8IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP7	239653 8IP7