

Garant**SDGT 090308 FN, HU7815, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	216408 ALU
GTIN	4045197648143
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos keičiamos frezavimo plokštelės, **preciziškai apdirbti teigiami drožlialaužiai. Priekiniai ir galiniai paviršiai preciziškai nušlifuoti.**

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SDGT 090308 FN
Kietlydinys	HU7815
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	120 m/min	N
CuZn	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		