

Garant
45° nuožulų freza, su sriegiu, Ø D: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	216102 16
GTIN	4045197469915
Produktų klasė	210

Aprašymas
Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	28 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{\text{maks.}}$	28,3 mm
Tvirtinimo sriegis M	M10
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 090308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	18 mm
minimalus įstūmimo $\varnothing D_{\text{min}}$	28,5 mm
$\varnothing D_1 h_6$	10,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Koto tipas	su sriegiu
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804