

Garant**45° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216550 1
GTIN	4045197685506
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	260982 HB725-1
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	70 mm
Iškyšos ilgis L_1	20 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
$\varnothing D$	1,2 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga	90 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP

Užveržimo varžtas Tipas 1

219795 1

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2