


Garant**SDLT 090308 EN, HB7535, Tipas: UNI**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos keičiamos frezavimo plokštelės, **preciziškai apdirbti teigiami drožlialaužiai. Priekiniai ir galiniai paviršiai preciziškai nušlifuoti.**

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SDLT 090308 EN
Kietlydinys	HB7535
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	150 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		