

## Garant

### 45° nuožulų freza, Weldon kotas, Ø D: 17,5mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

## Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 090308
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	110 mm
Koto Ø $D_s$ h6	16 mm
maksimalus nusklembimo Ø $D_{\text{maks.}}$	29,8 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ø D	17,5 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard

Produkto rūšis

Nuožulų freza

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219804

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm

211750 3,8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219805

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP