

Garant**ANGT 160605 PPTR, HB7830, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216015 ST1400
GTIN	4045197411242
Produktų klasė	21A

Aprašymas

ANGT 160605 PPTR ST1400 Kampe spindulys: 0,5 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,13 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,13 mm
Tipas	ST1400
Kampe spindulys	0,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ANGT 160605 PPTR
Kietlydinys	HB7830
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	310 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	270 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		