

Garant**45° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 6****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 216550 6 |
| GTIN | 4045197685513 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtas | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | 260982 HB725-1 |
| maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$ | 21 mm |
| Iškyšos ilgis L_1 | 35 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 90 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ h6 | 20 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| $\varnothing D$ | 6,2 mm |
| Koto tipas | Weldon kotas |
| Nuožulos kampas priekine eiga | 90 laipsniai |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Nuožulų freza |

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2

Užveržimo varžtas Tipas 1

219795 1

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP