


ZDET 16M532 FR-721, GH1, Tipas: ALU

Užsakymo data

Užsakymo numeris	220826 ALU
GTIN	4059782504738
Produktų klasė	28E

Aprašymas
Rekomendacija:

keisdami plokšteles, turite pakeisti ir varžtus. Atsarginiai varžtai yra pridėti prie keičiamų plokštelių.

Pastaba:

$f_z a_e = 0,3 \times D$.

f_z rupiajam apdirbimui iki $a_{p \text{ maks.}}$ 16 mm: 0,12 - 0,25 mm

f_z pusiau glotniajam apdirbimui a_p 3 mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z glotniajam apdirbimui a_p 1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Plokštelės storis S: 5 mm

Techninis aprašymas

f_z glotniajam apdirbimui a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
f_z rupiajam apdirbimui iki $a_{p \text{ maks.}}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
Tipas	ALU
f_z pusiau glotniajam apdirbimui a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Kampo spindulys	3,2 mm

Plokštelės storis S	5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZDET 16M532 FR-721
Kietlydinys	GH1
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1640 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1370 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1095 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		