


**ZDET 16M540 FR-721, GH1, Tipas: ALU**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	220828 ALU
GTIN	4059782503892
Produktų klasė	28E

**Aprašymas**
**Rekomendacija:**

keisdami plokšteles, turite pakeisti ir varžtus. Atsarginiai varžtai yra pridėti prie keičiamų plokštelių.

**Pastaba:**

$f_z a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  rupiajam apdirbimui iki  $a_{p \text{ maks.}}$  16 mm: 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  pusiau glotniajam apdirbimui  $a_p$  3 mm: 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  glotniajam apdirbimui  $a_p$  1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Plokštelės storis S: 5 mm

**Techninis aprašymas**

$f_z$ rupiajam apdirbimui iki $a_{p \text{ maks.}}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ glotniajam apdirbimui $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Tipas	ALU
$f_z$ pusiau glotniajam apdirbimui $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Kampo spindulys	4 mm

Plokštelės storis S	5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZDET 16M540 FR-721
Kietlydinys	GH1
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1640 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1370 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1095 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		