



Krovinių kėlimo magnetas UL Plus, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 125kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085995 125
GTIN	
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Išankstinis keliamo krovinių patikrinimas apsaugine plokšte garantuoja saugos koeficientą 3:1

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

maksimalus Ø apvalių medžiagų: 200 mm

maksimalus ilgis plokščių medž.: 1500 mm

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.: 20 mm

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.: 40 mm

Matmuo A: 101 mm

B matmuo: 155 mm

Techninis aprašymas

Svoris	4 kg
Matmuo D	74 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	1500 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	20 mm
Matmuo E	64 mm
Matmuo F	152 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	125 kg
minimali keliamoji galia plokščių medž.	4 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	50 kg
B matmuo	155 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	200 mm
Matmuo C	69 mm
Matmuo G	26 mm
Matmuo A	101 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	40 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas