



PU spiralinė 1/4 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe Ø 8×12 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 6m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080240 6
GTIN	7391390134356
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C. PU spiralinė žarna 1/4 colių su saugos plieno movos eSafe Ø 8x12 mm 6 m ISO B.

Tiekimo sudėtis:

Su **apsaugine** plienine greitaveike mova Nr. 080285 ir plienine mova Nr. 080290.

Techninis aprašymas

Greitojo jungimo movos jungtis	1/4 in
naudingasis žarnos ilgis	6 m
Medžiaga	PU spiralinė žarna
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
Spalva	mėlyna
Žarnos vidinis Ø	8 mm
maksimalus slėgis	35 bar

Produkto rūšis

Žarna

Priedai

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080290 1/4

Apsauginė movalšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080285 1/4