

HOLEX**Frezavimo galvutė 45°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Produktų klasė	220

Aprašymas

Modelis:

Be vidinio aušinimo.

Pastaba:Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	48 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm

Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	MTC
Norma	Gamykliniai standartai
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219848
---------------------------------------------	--------