

HOLEX**Frezavimo galvutė 45°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Produktų klasė	220

Aprašymas

Modelis:

Be vidinio aušinimo.

Pastaba:Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP** .

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Bendras ilgis L _{viso}	48 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	76 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	MTC
Norma	Gamykliniai standartai
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219848
---	--------