

**HOLEX****Frezavimo galvutė 45°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	214202 80/6
GTIN	4067263002017
Produktų klasė	220

## Aprašymas

**Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

**Pastaba:**Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

## Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub>	93 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	MTC
Norma	Gamykliniai standartai
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219848
---	--------