


**HOLEX****SEKT 1204 AFTN, HBM020, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215092 UNI
GTIN	4067263002031
Produktų klasė	22A

**Aprašymas****Modelis:**

PVD dengtos keičiamos kietmetalio plokštelės, skirtos įvairių medžiagų apdirbimui. Universali pjovimo medžiaga leidžia saugiai dirbti keičiantis darbo sąlygoms. Šios keičiamos plokštelės pasižymi dideliu patvarumu ir atsparumu dilimui, taip pat jas galima naudoti apdirbant drėgnai ir sausai.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $ae = 0,3 \times D$ .

$ap_{max} = 3,5 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

Plokštelės storis E	4,76 mm
Rūšis	UNI
Pastūma $f_z$ per dantį	0,08–0,40 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKT 1204 AFTN
Kietlydinys	HBM020

Ašmenys	HM
Plokštelės storis	4,76 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	290 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		