

**HOLEX****APPT 160408 PDSR, HBM020, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215766 UNI
GTIN	4067263002048
Produktų klasė	22A

**Aprašymas****Modelis:**

PVD dengtos keičiamos kietmetalio plokštelės, skirtos įvairių medžiagų apdirbimui. Universali pjovimo medžiaga leidžia saugiai dirbti keičiantis darbo sąlygoms. Šios keičiamos plokštelės pasižymi dideliu patvarumu ir atsparumu dilimui, taip pat jas galima naudoti apdirbant drėgnai ir sausai.

**Pastaba:**

$a_{p_{max}} = 7,0 \text{ mm}$ .

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Rūšis	UNI
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,12–0,44 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APPT 160408 PDSR
Kietlydinys	HBM020

Ašmenys	HM
Plokštelės storis	5,26 mm
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	290 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		