

HOLEX**APPT 100308 PDSR, HBM020, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215888 UNI
GTIN	4067263002055
Produktų klasė	22A

Aprašymas**Modelis:**

PVD dengtos keičiamos kietmetalio plokštelės, skirtos įvairių medžiagų apdirbimui. Universali pjovimo medžiaga leidžia saugiai dirbti keičiantis darbo sąlygoms. Šios keičiamos plokštelės pasižymi dideliu patvarumu ir atsparumu dilimui, taip pat jas galima naudoti apdirbant drėgnai ir sausai.

Pastaba:

$a_{p_{max}} = 4,8 \text{ mm}$.

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Rūšis	UNI
Pastūma f_z per dantį	0,12–0,27 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APPT 100308 PDSR
Kietlydinys	HBM020

Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,56 mm
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	290 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		